



Ütvefúrógép, Típus: GSB212RCK



Rendelési adatok

Rendelés száma	075720 GSB212RCK
GTIN	3165140505642
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

Ütvefúrógép nagy teljesítményű motorral, nagy nyomatékkal a legnehezebb felhasználásokhoz (fúrás, üreges fúrókoronával és lyukfűrészsel végzett munka), valamint csavarozás és keverés.

- **Új biztonsági markolat innovatív rögzítéssel és puha markolattal a gép biztonságos megtartása érdekében.**
- **Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.**
- **Gép Antirotation túlterhelés elleni tengelykapcsolóval a nagy munkabiztonság érdekében a legkeményebb felhasználás esetén is.**
- **Egy hüvelyes gyorsbefogó fúrótokmány Auto-Lock funkcióval a gyors egykezes szerszámcsere érdekében.**
- **Megfordítható kefelap a jobb és bal forgásiránynál is azonos erő érdekében.**
- **Orsónyek Ø 43 mm (európai szabvány) – fúróállványon használható.**
- **2 fokozatú meghajtás.**
- **Torque-Control a pontosság érdekében: Forgatóerő előválasztás csavarok egyenletes behajtása érdekében.**
- **Constant-Electronic a kényelmes munkavégzéshez: A fordulatszám terhelés alatt is állandó marad.**

Tartalom:

Segédmarkolat, 210 mm mélységűtköző, 13 mm gyorsbefogó fúrótokmány, szállítókoszor.

Műszaki leírás

Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális csigafúró Ø fában	40 mm
Max. vibráció EN szerint	14,6 m/s ²
Teljesítményfelvétel	1300 W
Súly	2,9 kg
Gyártó jelölése	GSB 21-2 RCT
Maximális ütésszám	15300 min ⁻¹
Maximális fordulatszám 1. fokozat	900 min ⁻¹
Energiaellátás	Vezetékes
Maximális nyomaték	43 Nm
Csomagolás	Szállítóköffer
Fúrótokmány befogó	1/2 col – 20 UNF
Maximális csigafúró Ø acélban	16 mm
Maximális csigafúró Ø betonban	22 mm
Maximális fordulatszám 2. fokozat	3000 min ⁻¹
Termék fajtája	Ütvefúrógép