



Tartó gyémánt simító hegyekhez Rögzített fej, Szárméret: 10-16



Rendelési adatok

Rendelés száma	291401 10-16
GTIN	
Árucikk kategória	29M

Leírás

Kivitel:

Rögzített szerszámfej (menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében).

Előny:

$R_z < 1 \mu\text{m}$ felületminőség lehetséges.

Felhasználás:

Akár 65 HRC anyagok megmunkálásához. Ideális komplex, folyamatos kontúrok felületének megmunkálásához.

Nem megszakított kontúrok (konvex, konkáv, hengeres, kúpos) simításához.

Pontosság:

$R_z < 1 \mu\text{m}$ felületminőség lehetséges.

Tartalom:

10-es szárméret 12 mm × 12 mm és 16 mm × 16 mm szár adapterrel.

Figyelem:

A gyémánt görgőző hegyeket külön kell megrendelni!

Figyelem:

A részletes alkalmazási ajánlásokat a mellékelt használati utasításban találja.

Műszaki leírás

Szárméret	10 - 16 mm
-----------	------------

Termék fajtája

Simító szerszám