



## Fém fejező fűrész, Típus: 72365460



### Rendelési adatok

Rendelés száma	078244 72365460
GTIN	4014586894447
Árucikk kategória	03F

### Leírás

#### Kivitel:

Félig telepített fejező fűrész elemek hatékony és gyors darabolásához mind a műhelyben, mind az építési területen.

- **A lehető legnagyobb munkavégzési sebesség az alacsony fordulatszám mellett a nyomatékos motornak köszönhetően**
- **Pontos eredmények és kevés utómunka a minimális futtatási színek és a hideg vágás miatti csekély sorjaképződésnek köszönhetően**
- **Magas felületminőség a különböző fémekhez való speciális fűrészlapoknak köszönhetően**
- **Akár 100%-ban szikramentes és a hideg vágásnak köszönhetően nincs porképződés**
- **Jól kiegyensúlyozott alakú markolat a jobb megvezetés érdekében**
- **Nagy pontosságú, hosszú élettartamú acélszerkezet**
- **Alumínium öntvény lábazat**
- **A lágy indulás a motor lassú felpörgését eredményezi, amely kíméli a mechanikát**
- **Gyorsbefogó szerkezet asztali szorítóhoz**
- **Kényelmes élettörés- és szögbeállítás 0° - 45° között**
- **Mélységütköző+egyszerű fűrészlap csere**

#### Felhasználás:

- **Acél- és fémprofilok fűrészélése.**

- Daraboló- és gérvágások készítése.
- Csövek, fémcsapok, szögvasak és rúdanyagok megmunkálása.

**Tartalom:**

1× fejező fűrész, 1× fűrészlap szerkezeti acélhoz, 1× kombinált kulcs: belső hatszög, 6 mm és keresztornyos PH 2, 1× belső hatszög 8 mm.

**Műszaki leírás**

Lágy indulás	igen
Súly	24,4 kg
Gyártó jelölése	MKAS 355
Hálózati feszültség	230 V
Maximális vágásmélység 90°	120 mm
Névleges feszültség	230 V
Energiaellátás	Vezetékes
Fűrészlap Ø	355 mm
Maximális vágásmélység 45°	90 mm
Maximális fordulatszám	1300 min <sup>-1</sup>
Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljesítményfelvétel	1800 W
Termék fajtája	Fűrész