


**HOLEX****HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N, bevonat nélkül, Ø DC h8: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG4031 14
GTIN	4067263102014
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:**

**HOLEX CleverDrill:** Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél. Köszörült profil. Felület: bronz színre felületkezelt spirálhorony.

**Mint a 114031 sz.**

**Ajánlás:****Maximális fúrásmélység:**

$$L_2 = L_C - 1,5 \times D_C$$

**Figyelem:**

**A 114030 sz. utódterméke.**

13,5 – 16 méret: Lépcsős szárral Ø 12,7 mm.

**Műszaki leírás**

Szár	Hengeres szár
Névleges Ø D <sub>C</sub>	14 mm
Csúcsszög	118 fok
Tűrés névleges Ø	h8
Szár Ø D <sub>s</sub>	12,7 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L <sub>2</sub>	87 mm

Vágóélek száma Z	2
Teljes hossz L	160 mm
Szabvány	DIN 338
Forgácshorony hossza $L_c$	108 mm
Előtolás f acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/ford,
Tartalom	20
Sorozat	CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	60 m/min	N
Alu $> 10\% \text{ Si}$	feltételesen alkalmas	50 m/min	N
Acél $< 500 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	35 m/min	P
Acél $< 750 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	32 m/min	P
Acél $< 900 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	22 m/min	P
Acél $< 1100 \text{ N/mm}^2$	feltételesen alkalmas	18 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	30 m/min	K
CuZn	alkalmas	40 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

**Tartozék**

HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 14

114031 14