

Garant**VHM maró DIN 6535 HB, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	202510 5
GTIN	4045197117212
Árucikk kategória	11X

Leírás

Kivitel:**Extra éles vágóélek.**

A méretek hasonlóak a DIN 6527-hez. Duplán hátraköszörült oldalhátszöggel.

Műszaki leírás

Fogak száma Z	4
Előtolás f_z szélézéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,02 mm
Vágóél Ø D_c	5 mm
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	20 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,015 mm
Nyak Ø D_1	4,8 mm
Szár Ø D_s	6 mm
Teljes hossz L	57 mm
Élhossz L_c	15 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HB, h6
Tűrés névleges Ø	e8
Spirálszög	45 fok
Sarokletörés szöge	90 fok

Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	W
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5×D szélezésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu	alkalmas	180 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	105 m/min	N
PMMA Akрил	alkalmas	180 m/min	N
PE-HD	alkalmas	130 m/min	N
PA 66	alkalmas	150 m/min	N
PEEK	alkalmas	130 m/min	N
PF 31	alkalmas	110 m/min	N
Honeycomb szendvics	feltételesen alkalmas	180 m/min	N
Cu	alkalmas	140 m/min	N
CuZn	alkalmas	180 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

