

HOLEX**Nagyoló maró HSS-Co8, TiAlN, Ø DC: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	192930 20
GTIN	4045197108920
Árucikk kategória	12W

Leírás**Kivitel:****Hátraköszörült, finom HR profillal.**

Központon átmenő él mélységre fúráshoz.

Kedvező árú alternatíva.

Műszaki leírás

Fogak száma Z	4
Vágóél Ø D _c	20 mm
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 900 N/mm ²	0,046 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,25 mm
Szár Ø D _s	20 mm
Teljes hossz L	141 mm
Élhossz L _c	75 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Tűrés névleges Ø	js12
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	HSS Co 8

Szabvány	DIN 844
Maróprofil	HR
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,15×D oldalazásnál
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	120 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	101 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	78 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	17 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	92 m/min	N
Uni	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		