

**HAIMER MILL VHM maró, AlTiN, Ø f9 DC: 2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	220291 2
GTIN	2050002068209
Árucikk kategória	26X

Leírás**Kivitel:**

Univerzális használatra acélokhoz és erősen ötvözött acélokhoz, elsősorban INOX-hoz.

Hengeres maggal a szerszám optimalizált merevsége érdekében horonymarásnál. Garantáltan biztonságos folyamatok ferde anyagba merülésnél és fúró cirkuláris marásnál a **speciális homlokgeometriának** köszönhetően.

Figyelem:

Szerszámbe fogókat SAFE-LOCK kihúzás elleni védelemmel a befogástechnika részben talál.

A **HB** alakot a **220291 számmal** rendelje meg.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	9 mm
Spirálszög	32 fok
Nyak Ø D ₁	1,9 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Teljes hossz L	58 mm
Tűrés névleges Ø	f8
Szár Ø D _s	6 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 900 N/mm ²	0,013 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 900 N/mm ²	0,011 mm

Fogak száma Z	4
Sarokletörés szöge	90 fok
Élhossz L_c	7 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	2 mm
Bevonat	AlTiN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,5 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas		
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas		
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas		

GG(G)	feltételesen alkalmas
Uni	alkalmas
Olaj	alkalmas
Nedvesen maximum	alkalmas
Nedvesen minimum	alkalmas
Száraz	alkalmas
Levegő	alkalmas