

Raklaptartó alappolc, Mélység 1100 mm, Magasság: 3000mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	991202 3000
GTIN	4058255110056
Árucikk kategória	960

Leírás

Kivitel:

Az **alappolc** 2 profilkeretet tartalmaz 4–4 padlórögzítővel és 2 ill. 3 keresztartó párral. A **polcbővítés** 1 profilkeretet tartalmaz 4 padlórögzítővel és 2 ill. 3 keresztartó párral. Kiegészítő szinteket a tartozékok között talál.

Keresztartó LNS típus, 100×50×1,5.

Alappolc felépítmény-mérete: 2872 mm.

Leírás:

Felépítmény mérete:

A polc teljes hossza:

S610-M18-U és S625-A18 oszlopkerethez:

Névleges hossz + oszlopok száma × 86 mm (S610-M18-U esetén)

Névleges hossz + oszlopok száma × 110 mm (S625-A18 esetén).

Szín:

Keret RAL 5017 kékhez hasonló, oszlopok RAL 2004 narancssárga **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

- **Egyetlen padlók esetén javasoljuk alátétlemezek alkalmazását.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**
- **Az oszlopkeretnél legalább 100 mm távolsággal számoljon a falaknál vagy az épület elemeknél a talpak számára.**

A keresztartók beépítésekor ügyelni kell arra, hogy a **külső oszlop legalább a 500 mm-rel az utolsó rakodási szint fölé érjen**. A polcson belül elegendő a 100 mm-es túllógás.

**Raklaptartó polcok felépítésére vonatkozó
műszaki rendeletek BGR 234 szerint:**

- **A külső oszlopoknak a folyosóknál és közlekedési utaknál legalább 500 mm-rel magasabbnak kell lennie, mint a legfelső rakodási szint.**
- **Az átjárókat és a felső beépítéseket egy zárt lappal kell kialakítani (pl. farostlemezzel).**
- **Az átjáró belső magasságának legalább 2100 mm-nek kell lennie.**
- **A külső oszlopokhoz és az átjárókhoz ütközésvédő sarkokat kell elhelyezni.**
- **A helyiségben szabadon álló önálló polcok hátoldalát rácsos hátfallal kell biztosítani (a raktári áru leesése ellen).**
- **Minden polcsonnál teherbírást jelző táblákat kell elhelyezni.**
- **Betonminőség: Legalább C20/25 az EN 206-1 (DIN 1045-2) szerint; beton vastagsága legalább 200 mm.**
- **Amennyiben a dupla polcnál a raklapok közötti távolság kisebb, mint 100 mm, lelökésgátlókat kell elhelyezni.**

További információk a tervezéssel és a beállítással kapcsolatban:

- **Fontos adat a szabad magasság az első polcszintig (K) = a padló és az 1. keresztartó szint közötti maximális távolság. Eszerint kell kiszámítani az alkalmazandó állvány típusát.**
- **Az áru fölött mindig vegyen számításba kb. 100 m távolságot a következő raktározási szintig ill. a csarnok mennyezetéig.**
- **Emelési magasság: Legfelső keresztartó felső széle plusz 200 mm.**

Műszaki adataink nem érvényesek bitumenes vagy
magnézium tartalmú felületek, térburkoló kövek és
hengerelt beton esetén.

Műszaki leírás

Polc terhelhetősége	1545 kg
Keretprofil	S610-M18-U
Polcállványok száma	2
Mezőterhelés (3 mező, mezőnként 2 keresztartó párral)	5320 kg
Rakodási szintek száma	3
Polc szélessége	2700 mm
Szerelés szükséges	igen
Raklaphelyek száma mezőnként	9
Mélység	1100 mm
Magasság	3000 mm
Polc felépítése	Alappolc
Szerelés összeillesztéssel	igen

Kereszttartó típus	LNS 100×50×1,5
Alappolc felépítmény mérete, szélesség	2872 mm
Polc hozzáférés	Kétoldalas
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	1545 kg
Raklapok tárolása, teherbírással	515 kg
Magasságállítás osztása	50 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Szín kiválasztása	RAL 5010, 2004
Terméknév attribútum	Mélység 1100 mm
Termék fajtája	Raklaptartó polc

Tartozék

Biztosító csap keresztartókhoz	991331
Padlórögzítő a raklaptartó polc keretéhez	991470
Alátétlemezek a raklaptartó polc keretéhez 5 darabos készlet Típushoz 5	991481 5
LNS-DUO 100×50 keresztartó párok Keresztartó hossza 2700 mm	991338 2700