

**Garant****Íves reteszhorony-maró, bevonat nélkül, Ø DC × LC h11 × e8: 28,5X7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	194010 28,5X7
GTIN	4045197109361
Árucikk kategória	11W

**Leírás****Kivitel:**

A paláston vágó, keresztfogazású. Az oldalfelületen alakösörülve, így nem szorulhatnak meg a munkadarabban. Különleges felületkezelés.

**Figyelem:**

Íves reteszhoronyok marásához a DIN 6888 szerint vagy kis horonyok marásához.

**Műszaki leírás**

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	28,5 mm
Íves reteszekhez DIN 6888	7,0×11,0 mm
Előtolás f <sub>z</sub> horonymaráshoz acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Fogak száma Z	10
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Teljes hossz L	63 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	7 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS Co 5
Szabvány	DIN 850 D/F
Maróprofil	keresztfogazás

Tűrés névleges Ø	e8
Fogásvételi irány	vízszintes
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Horonymaró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	70 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	22 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	35 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		