

Garant**T-horonymaró forgácstörős éllel, bevonat nélkül, Ø DC × LC d11 × d11:
40X18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	194050 40X18
GTIN	4045197109750
Árucikk kategória	11W

Leírás**Kivitel:**

A paláston és mindkét oldalon vág. Keresztfogazással és forgácstörő hornyokkal.

Figyelem:

DIN 650 szerinti T-hornyok marásához.

Műszaki leírás

DIN 650T-hornyokhoz	22 mm
Vágóél Ø D _c	40 mm
Előtolás f _z acélban < 750 N/mm ²	0,09 mm
Fogak száma Z	8
Nyak Ø D ₁	19 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Teljes hossz L	108 mm
Élhossz L _c	18 mm
Effektív élek száma Z _{eff}	4
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HSS Co 5
Maróprofil	keresztfogazás

Tűrés névleges Ø	d11
Spirálszög	15 fok
Fogásvételi irány	vízszintes
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Horonymaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	70 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	22 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	35 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		