

Raklaptartó polcbővítés, Mélység 1100 mm, Magasság: 3500mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	991207 3500
GTIN	4058255110124
Árucikk kategória	960

Leírás

Kivitel:

Az **alappolc** 2 profilkeretet tartalmaz 4–4 padlórögzítővel és 2 ill. 3 keresztartó párral. A **polcbővítés** 1 profilkeretet tartalmaz 4 padlórögzítővel és 2 ill. 3 keresztartó párral. Kiegészítő szinteket a tartozékok között talál.

Keresztartó LNS típus, 100×50×1,5.

Polcbővítés felépítmény-mérete 2786 mm

Leírás:

Felépítmény mérete:

A polc teljes hossza:

S610-M18-U és S625-A18 oszlopkerethez:

Névleges hossz + oszlopok száma × 86 mm (S610-M18-U esetén)

Névleges hossz + oszlopok száma × 110 mm (S625-A18 esetén).

Szín:

Keret RAL 5017 kékhez hasonló, oszlopok RAL 2004 narancssárga **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

- **Egyetlen padlók esetén javasoljuk alátétlemezek alkalmazását.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**
- **Az oszlopkeretnél legalább 100 mm távolsággal számoljon a falaknál vagy az épület elemeknél a talpak számára.**

A keresztartók beépítésekor ügyelni kell arra, hogy a **külső oszlop legalább a 500 mm-rel az utolsó rakodási szint fölé érjen**. A polcson belül elegendő a 100 mm-es túllógás.

**Raklaptartó polcok felépítésére vonatkozó
műszaki rendeletek BGR 234 szerint:**

- **A külső oszlopoknak a folyosóknál és közlekedési utaknál legalább 500 mm-rel magasabbnak kell lennie, mint a legfelső rakodási szint.**
- **Az átjárókat és a felső beépítéseket egy zárt lappal kell kialakítani (pl. farostlemezzel).**
- **Az átjáró belső magasságának legalább 2100 mm-nek kell lennie.**
- **A külső oszlopokhoz és az átjárókhoz ütközésvédő sarkokat kell elhelyezni.**
- **A helyiségben szabadon álló önálló polcok hátoldalát rácsos hátfallal kell biztosítani (a raktári áru leesése ellen).**
- **Minden polcsonnál teherbírást jelző táblákat kell elhelyezni.**
- **Betonminőség: Legalább C20/25 az EN 206-1 (DIN 1045-2) szerint; beton vastagsága legalább 200 mm.**
- **Amennyiben a dupla polcnál a raklapok közötti távolság kisebb, mint 100 mm, lelökésgátlókat kell elhelyezni.**

További információk a tervezéssel és a beállítással kapcsolatban:

- **Fontos adat a szabad magasság az első polcszintig (K) = a padló és az 1. keresztartó szint közötti maximális távolság. Eszerint kell kiszámítani az alkalmazandó állvány típusát.**
- **Az áru fölött mindig vegyen számításba kb. 100 m távolságot a következő raktározási szintig ill. a csarnok mennyezetéig.**
- **Emelési magasság: Legfelső keresztartó felső széle plusz 200 mm.**

Műszaki adataink nem érvényesek bitumenes vagy
magnézium tartalmú felületek, térburkoló kövek és
hengerelt beton esetén.

Műszaki leírás

Polc terhelhetősége	1545 kg
Polc felépítése	Polcbővítés
Polc szélessége	2700 mm
Raklaphelyek száma mezőnként	9
Mezőterhelés (3 mező, mezőnként 2 keresztartó párral)	5395 kg
Mélység	1100 mm
Keretprofil	S610-M18-U
Keresztartó típus	LNS 100×50×1,5
Polcállványok száma	1
Szerelés szükséges	igen
Rakodási szintek száma	3
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség	2786 mm

Magasság	3500 mm
Polc hozzáférés	Kétoldalas
Szerelés összeillesztéssel	igen
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	1545 kg
Raklapok tárolása, teherbírással	515 kg
Magasságállítás osztása	50 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Szín kiválasztása	RAL 5010, 2004
Terméknév attribútum	Mélység 1100 mm
Termék fajtája	Raklaptartó polc

Tartozék

Biztosító csap keresztartókhöz	991331
Padlórögzítő a raklaptartó polc keretéhez	991470
Alátétlemezek a raklaptartó polc keretéhez 5 darabos készlet Típushoz 5	991481 5
LNS-DUO 100×50 keresztartó párok Keresztartó hossza 2700 mm	991338 2700