


Garant**Alumínium sarokmaró, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	211759 50/4
GTIN	4062406681791
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű marórendszer magas forgácsolási sebességekhez. Abszolút precíz váltólapka beágyazás. Különösen merev az optimalizált centrifugális erős rögzítésnek köszönhetően.

Figyelem:

A 211777 sz. ALU váltólapka ($r = 6,0$ mm) használata előtt a tartó váltólapka fészkeit módosítani kell.

Figyelem:

Ajánlott nyomaték a 219878 sz. 4 219878 5 lapkacsavarokhoz **3,2 Nm**.

Szerszámcsere: PowerCard

Teljes hossz L_{ges} : 40 mm

Felfogó furat Ø: 22 mm

Interpolációs marás Ø D_{min} : 90 mm

Interpolációs marás Ø D_{max} : 98 mm

Interpolációs marás a_p : 8,4 mm

Ferde bemarási szög α_{max} : 2,29 fok

Műszaki leírás

Vágóél Ø D_c	50 mm
----------------	-------

Interpolációs marás a_p	8,4 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	90 mm
Váltólapka csavar készlet	219878 5 (15IP)
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	37,56 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Hozzávaló váltólapka	ZDHT 1505
Ferde bemarkási szög α_{\max}	2,29 fok
Vágóélek száma Z	4
Felfogó furat \varnothing	22 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró