


Garant**Alumínium sarokmaró, furattal, Ø D / élek száma Z: 40/3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	211759 40/3
GTIN	4062406681777
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű marórendszer magas forgácsolási sebességekhez. Abszolút precíz váltólapka beágyazás. Különösen merev az optimalizált centrifugális erős rögzítésnek köszönhetően.

Figyelem:

A 211777 sz. ALU váltólapka ($r = 6,0$ mm) használata előtt a tartó váltólapka fészkeit módosítani kell.

Figyelem:

Ajánlott nyomaték a 219878 sz. 4 219878 5 lapkacsavarokhoz **3,2 Nm**.

Szerszámcsere: PowerCard

Teljes hossz L_{ges} : 40 mm

Felfogó furat Ø: 16 mm

Interpolációs marás Ø D_{min} : 70 mm

Interpolációs marás Ø D_{max} : 78 mm

Interpolációs marás a_p : 9 mm

Ferde bemarási szög α_{max} : 3,12 fok

Műszaki leírás

Interpolációs marás Ø D_{max}	78 mm
---------------------------------	-------

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	70 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	40 mm
Interpolációs marás a_p	9 mm
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Hozzávaló váltólapka	ZDHT 1505
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	27,56 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	3,12 fok
Váltólapka csavar készlet	219878 4 (15IP)
Felfogó furat \varnothing	16 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró