

Garant**Alumínium sarokmaró, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	211757 32/2
GTIN	4062406681869
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű marórendszer magas forgácsolási sebességekhez. Abszolút precíz váltólapka beágyazás. Különösen merev az optimalizált centrifugális erős rögzítésnek köszönhetően.

Figyelem:

A 11776 ALU (r = 5,0 mm) és 211777 ALU (r = 6,0 mm) használata előtt a tartó váltólapka fészkeit módosítani kell.

Figyelem:

Ajánlott nyomaték a 219878 sz. 4 219878 5 lapkacsavarokhoz 3,2 Nm.

Műszaki leírás

Interpolációs marás a_p	8 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Vágóélek száma Z	2
Ferde bemarkási szög α_{\max}	4,39 fok
Felfogó menet M	M16
Teljes hossz L_{ges}	35 mm
Hozzávaló váltólapka	ZDHT 1505
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	62 mm

Ø D ₁ h ₆	17 mm
Vágóél Ø D _c	32 mm
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	19,56 mm
Ø D ₂	29 mm
Váltólapka csavar készlet	219878 4 (15IP)
Ø D ₃	22 mm
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró