

Garant**Alumínium sarokmaró, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 32/2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	211755 32/2
GTIN	4062406681890
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű marórendszer magas forgácsolási sebességekhez. Abszolút precíz váltólapka beagyazás. Különösen merev az optimalizált centrifugális erős rögzítésnek köszönhetően.

Figyelem:

A 211777 sz. ALU váltólapka ($r = 6,0$ mm) használata előtt a tartó váltólapka fészkeit módosítani kell.

Figyelem:

Ajánlott nyomaték a 219878 sz. 4 219878 5 lapkacsavarokhoz 3,2 Nm.

Szerszámcsere: PowerCard

Vágóél Ø D_c : 32 mm

Vágóélek száma Z: 2

Kinyúlási hossz L_1 : 40 mm

Teljes hossz L_{ges} : 100 mm

Szár Ø D_s h₆: 32 mm

Interpolációs marás Ø D_{min} : 54 mm

Műszaki leírás

Ferde bemarkási szög α_{max}	4,39 fok
Interpolációs marás a_p	8 mm
Vágóélek száma Z	2
Váltólapka csavar készlet	219878 4 (15IP)
Kinyúlási hossz L_1	40 mm

Hozzávaló váltólapka	ZDHT 1505
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	19,56 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	32 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Teljes hossz L_{ges}	100 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró