

**Garant****Alumínium sarokmaró, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 25/2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	211755 25/2
GTIN	4062406681883
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Nagyteljesítményű marórendszer magas forgácsolási sebességekhez. Abszolút precíz váltólapka beagyazás. Különösen merev az optimalizált centrifugális erős rögzítésnek köszönhetően.

**Figyelem:**

A 211777 sz. ALU váltólapka ( $r = 6,0$  mm) használata előtt a tartó váltólapka fészkeit módosítani kell.

**Figyelem:**

**Ajánlott nyomaték a 219878 sz. 4 219878 5 lapkacsavarokhoz 3,2 Nm.**

Szerszámcsere: PowerCard

Vágóél Ø  $D_c$ : 25 mm

Vágóélek száma Z: 2

Kinyúlási hossz  $L_1$ : 32 mm

Teljes hossz  $L_{ges}$ : 88 mm

Szár Ø  $D_s$  h6: 25 mm

Interpolációs marás Ø  $D_{min}$ : 40 mm

**Műszaki leírás**

Váltólapka csavar készlet	219878 4 (15IP)
Interpolációs marás Ø $D_{min}$	40 mm
Hozzávaló váltólapka	ZDHT 1505
Szár Ø $D_s$ h6	25 mm
Interpolációs marás Ø $D_{max}$	48 mm

Vágóél $\varnothing D_c$	25 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	88 mm
Interpolációs marás $a_p$	7,6 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{max}$	6,81 fok
Kinyúlási hossz $L_1$	32 mm
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	12,56 mm
Vágóélek száma Z	2
$\varnothing D_3$	15 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró