


**Garant****Alumínium sarokmaró, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 40/3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	211755 40/3
GTIN	4062406681906
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Nagyteljesítményű marórendszer magas forgácsolási sebességekhez. Abszolút precíz váltólapka beagyazás. Különösen merev az optimalizált centrifugális erős rögzítésnek köszönhetően.

**Figyelem:**

A 211777 sz. ALU váltólapka ( $r = 6,0$  mm) használata előtt a tartó váltólapka fészkeit módosítani kell.

**Figyelem:**

**Ajánlott nyomaték a 219878 sz. 4 219878 5 lapkacsavarokhoz 3,2 Nm.**

Szerszámcsere: PowerCard

Vágóél Ø  $D_c$ : 40 mm

Vágóélek száma Z: 3

Kinyúlási hossz  $L_1$ : 50 mm

Teljes hossz  $L_{ges}$ : 110 mm

Szár Ø  $D_s$  h<sub>6</sub>: 32 mm

Interpolációs marás Ø  $D_{min}$ : 70 mm

**Műszaki leírás**

Kinyúlási hossz $L_1$	50 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár Ø $D_s$ h <sub>6</sub>	32 mm
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	27,56 mm
Váltólapka csavar készlet	219878 4 (15IP)

Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	3,12 fok
Teljes hossz $L_{\text{ges}}$	110 mm
Interpolációs marás $a_p$	9 mm
Hozzávaló váltólapka	ZDHT 1505
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	70 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	40 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	78 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró