

Garant**Alumínium sarokmaró, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	211757 32/3
GTIN	4062406681876
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű marórendszer magas forgácsolási sebességekhez. Abszolút precíz váltólapka beágyazás. Különösen merev az optimalizált centrifugális erős rögzítésnek köszönhetően.

Figyelem:

A 11776 ALU (r = 5,0 mm) és 211777 ALU (r = 6,0 mm) használata előtt a tartó váltólapka fészkeit módosítani kell.

Figyelem:

Ajánlott nyomaték a 219878 sz. 4 219878 5 lapkacsavarokhoz 3,2 Nm.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219878 4 (15IP)
Interpolációs marás Ø D _{min}	54 mm
Teljes hossz L _{ges}	35 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	62 mm
Vágóél Ø D _c	32 mm
Felfogó menet M	M16
Ferde bemarási szög α _{max}	4,39 fok
Hozzávaló váltólapka	ZDHT 1505

$\varnothing D_2$	29 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	19,56 mm
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm
Vágóélek száma Z	3
Interpolációs marás a_p	8 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró