

Garant**Száras szögmaró, Form D 60°, bevonat nélkül, Ø js16 DC: 32mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	194120 32
GTIN	4045197109880
Árucikk kategória	11W

Leírás

Kivitel:

Különlegesen kezelt felület.

Form D csak a paláston vág, egyenes fogazású.

Figyelem:

Kis vezetékek marásához a szerszám- és gépgyártásban.

Műszaki leírás

Nyak Ø D ₁	15 mm
Előtolás f _z acélban < 750 N/mm ²	0,09 mm
Vágóél Ø D _c	32 mm
Fogak száma Z	12
Szár Ø D _s	16 mm
Teljes hossz L	71 mm
Élhossz L _c	12,5 mm
Alak	D
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS Co 5
Szabvány	DIN 1833

Tűrés névleges Ø	js16
Fogásvételi irány	vízszintes
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	60 fok
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Száras szögmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	70 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	22 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	35 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		