

Garant**SCLT 05T104, HU7810, Típus: ALU**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 216465 ALU |
| GTIN | 4045197552785 |
| Árucikk kategória | 21A |

Leírás

SCLT 05T104 ALU Sarokrádiusz: 0,4 mm
Előtolás f_z / fog: 0,08 – 0,18 mm

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|---------------------|
| Előtolás f_z / fog | 0,08 – 0,18 mm |
| Típus | ALU |
| Sarokrádiusz | 0,4 mm |
| Váltólapka ISO kód | SCLT 05T104 |
| Minőség | HU7810 |
| Szerszámanyag | HM |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 1000 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 700 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 400 m/min | N |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |