

**Garant****APMT 100302 TR, HB7635, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215918 INOX
GTIN	4045197303226
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Kivitel:**

Váltólapka erősen pozitív geometriával és csavart alakú éllefutással.

**Figyelem:**

Az irányértékek a 215800, 215803, 215850, 215853 és 215870 sz. marókra érvényesek.

Ha  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p,max} = 4,8$  mm.

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ / fog	0,12 mm
Típus	INOX
Sarokrádiusz	0,2 mm
Váltólapka ISO kód	APMT 100302 TR
Minőség	HB7635
Szerszámanyag	HM
Lapvastagság	3,5 mm

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	700 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	600 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	180 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	160 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	130 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	50 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		