

**Garant****Furatkés acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261378 20/11
GTIN	4062406710774
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Befogási magasság L <sub>2</sub>	19 mm
Lapkaméret	11 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	11 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Beállítási szög κ	140 fok
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	24 mm
Kés ISO kódja	A20Q SVOCR/L11
Fejhossz L <sub>1</sub>	40 mm
Teljes hossz L	180 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

