

**Nagy előtolású maró MFH Harrier, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 32/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222050 32/2
GTIN	4960664707478
Árucikk kategória	250

**Leírás****Leírás:**

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

**Felhasználás:**

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>3</sub>	15 mm
Vágóélek száma Z	2
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	150 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p max</sub>	1,5 mm
Szár Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	32 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	70 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Hozzávaló váltólapka	SOMT..
Váltólapka csavar	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Váltólapka méret	10
Maximális fogásmélység a <sub>p max</sub> LD geometriánál	3,5 mm

belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Ferde bebarási szög $\alpha_{\max}$	1,43 fok
Ferde bebarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	14,4 mm
Beállítási szög $\kappa$	10 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229717
---------------	--------