

**Nagy előtolású maró MFH Harrier, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 63/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222050 63/4
GTIN	4960664712595
Árucikk kategória	250

**Leírás****Leírás:**

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

**Felhasználás:**

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

**Műszaki leírás**

Kinyúlási hossz $L_1$	50 mm
Hozzávaló váltólapka	SOMT..
Szár Ø $D_s$ h6	42 mm
Váltólapka méret	14
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	2 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	150 mm
Váltólapka csavar	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Vágóél Ø $D_c$	63 mm
Vágóélek száma Z	4
Ø $D_3$	39 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ LD geometriánál	5 mm

belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	102 mm
Ferde bebarási szög $\alpha_{\max}$	0,54 fok
Ferde bebarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	38 mm
Beállítási szög $\kappa$	10 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229719
---------------	--------