

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, jobbos, Szár Ø / lapkaméret:
16/11mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 261318 16/11 |
| GTIN | 4062406711313 |
| Árucikk kategória | 21T |

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------|
| Teljes hossz L | 180 mm |
| Szár Ø D _s | 16 mm |
| Beállítási szög κ | 93 fok |
| Hozzávaló váltólapka | VC.. 1103.. |
| Befogási magasság L ₂ | 15 mm |
| Fejhossz L ₁ | 31 mm |
| Kés ISO kódja | A16Q SVUCR/L11 |
| Legkisebb előfúrási Ø D _{min} | 20 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 7 |
| Lapkaméret | 11 mm |
| Középtolódás L ₃ | 11 mm |
| Sorozat | GARANT Master |
| Szabvány | DIN 8024 |
| Felhasználás módja | jobbos |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D |
| belső hűtés | igen |

| | |
|----------------|-----------------------|
| Felhasználás | Belső hosszsztergálás |
| Termék fajtája | Furatkés |