

**Nagy előtolású maró MFH Harrier, furattal, Ø D / élek száma Z: 80/7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222065 80/7
GTIN	4960664707683
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	229718 (15IP; 3,5 Nm)
Váltólapka méret	10
Teljes hossz L_{ges}	63 mm
Vágóél Ø D_c	80 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,5 mm
Felfogó furat Ø	27 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ LD geometriánál	3,5 mm

Hozzávaló váltólapka	SOMT..
$\varnothing D_3$	63 mm
Vágóélek száma Z	7
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	143 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	158 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	62,4 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	0,33 fok
Beállítási szög κ	10 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229718
---------------	--------