

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261318 25/16
GTIN	4062406711337
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	200 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Lapkaméret	16 mm
Közélpeloldás L ₃	17 mm
Kés ISO kódja	A25R SVUCR/L16
Beállítási szög κ	93 fok
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1604..
Sorozat	GARANT Master
Fejhossz L ₁	40 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	31 mm
Befogási magasság L ₂	23 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés