



## HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 4-40



### Rendelési adatok

Rendelés száma	133353 4-40
GTIN	4067263161417
Árucikk kategória	12H

### Leírás

**Kivitel:****Terelőélel.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

**Felhasználás:**

**UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.**

### Műszaki leírás

Menet / coll	40
Szabvány	DIN 376
Menetmélység	8,52 mm
Menetfajta	UNC
Szár négyszög □	2,7 mm
Menetemelkedés	0,635 mm
Forgácshornok száma	2
Menet Ø	2,84 mm
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	56 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Menetméret	4-40 UNC

Vágóélek száma Z	2
Magfurat Ø	2,35 mm
Sorozat	CleverTap
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		