

HOLEX**HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNF: 10-32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	138004 10-32
GTIN	4067263161462
Árucikk kategória	12H

Leírás**Kivitel:****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színre felületkezelte menetprofil.

HSS-E**Felhasználás:**

UNF egységes finommenethez ASME – B1.1.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	0,794 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Magfurat Ø	4,1 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	70 mm
Menetméret	10-32 UNF
Menetfajta	UNF
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	4,83 mm
Menet / coll	32

Forgácshornyok száma	3
Menetmélység	12 mm
Sorozat	CleverTap
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Túrési osztály	2B
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2,5xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		