



HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 1/2-13



Rendelési adatok

Rendelés száma	133353 1/2-13
GTIN	4067263161882
Árucikk kategória	12H

Leírás

Kivitel:**Terelőélel.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színre felületkezelt menetprofil.

Felhasználás:

UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.

Műszaki leírás

Menet / coll	13
Menetméret	1/2-13 UNC
Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornyok száma	3
Menetmélység	38,1 mm
Menetemelkedés	1,954 mm
Szár négyszög □	7 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	12,7 mm

Menetfajta	UNC
Magfurat Ø	10,8 mm
Szár Ø D _s	9 mm
Sorozat	CleverTap
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		