



## HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 5/8-11



### Rendelési adatok

Rendelés száma	133353 5/8-11
GTIN	4067263161899
Árucikk kategória	12H

### Leírás

**Kivitel:****Terelőélel.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

**Felhasználás:**

**UNC egységes durvamenethez** ASME – B1.1.

### Műszaki leírás

Magfurat Ø	13,5 mm
Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	9 mm
Menetfajta	UNC
Menetemelkedés	2,309 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	15,88 mm
Forgácshornyok száma	3
Teljes hossz L	110 mm
Menetméret	5/8-11 UNC
Szerszámanyag	HSS E

Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Menet / coll	11
Menetmélység	47,64 mm
Sorozat	CleverTap
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		