



HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 3/4-10



Rendelési adatok

Rendelés száma	133353 3/4-10
GTIN	4067263161905
Árucikk kategória	12H

Leírás

Kivitel:**Terelőélel.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

Felhasználás:

UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	3
Menetmélység	57,15 mm
Menet / coll	10
Menetemelkedés	2,54 mm
Szár Ø D _s	14 mm
Menet Ø	19,05 mm
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	11 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetméret	3/4-10 UNC

Menetfajta	UNC
Magfurat Ø	16,5 mm
Teljes hossz L	125 mm
Sorozat	CleverTap
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrési osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		