

HOLEX**HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNF: 3/8-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	138004 3/8-24
GTIN	4067263162421
Árucikk kategória	12H

Leírás**Kivitel:****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színre felületkezelt menetprofil.

HSS-E**Felhasználás:**

UNF egysegés finommenethez ASME – B1.1.

Műszaki leírás

Magfurat Ø	8,5 mm
Teljes hossz L	100 mm
Menet / coll	24
Vágóélek száma Z	3
Menetfajta	UNF
Menet Ø	9,53 mm
Szabvány	DIN 374
Szár négyszög □	7 mm
Menetméret	3/8-24 UNF
Szár Ø D _s	9 mm
Menetmélység	23,83 mm

Menetemelkedés	1,058 mm
Forgácshornyok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Sorozat	CleverTap
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2,5×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		