

**HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNF: 5/16-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	133404 5/16-24
GTIN	4067263161929
Árucikk kategória	12H

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

Felhasználás:

UNF egységes finommenethez ASME – B1.1.

Műszaki leírás

Menetmélység	23,79 mm
Teljes hossz L	90 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Menetméret	5/16-24 UNF
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	7,94 mm
Szár négyszög □	6,2 mm
Menetfajta	UNF
Menetemelkedés	1,058 mm
Forgácshornok száma	3
Magfurat Ø	6,9 mm

Menet / coll	24
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 374
Sorozat	CleverTap
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-cel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		