



HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 3/8-16



Rendelési adatok

Rendelés száma	133353 3/8-16
GTIN	4067263161868
Árucikk kategória	12H

Leírás

Kivitel:

Terelőélel.

HOLEX Clever Tap:

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színre felületkezelt menetprofil.

Felhasználás:

UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.

Műszaki leírás

Magfurat Ø	8 mm
Menetemelkedés	1,588 mm
Forgácshornyok száma	3
Menetfajta	UNC
Menet Ø	9,53 mm
Szár Ø D _s	9 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	28,59 mm
Menet / coll	16
Szár négyszög □	7 mm
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 376

Teljes hossz L	100 mm
Menetméret	3/8-16 UNC
Sorozat	CleverTap
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrési osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		