



HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNF: 7/16-20



Rendelési adatok

Rendelés száma	133404 7/16-20
GTIN	4067263161943
Árucikk kategória	12H

Leírás

Kivitel:**Terelőélel.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

Felhasználás:

UNF egységes finommenethez ASME – B1.1.

Műszaki leírás

Menetemelkedés	1,27 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyzet <input type="checkbox"/>	6,2 mm
Magfurat Ø	9,9 mm
Forgácshornyok száma	3
Menetfajta	UNF
Menet Ø	11,11 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetmélység	33,33 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szár Ø D _s	8 mm

Menetméret	7/16-20 UNF
Szabvány	DIN 374
Menet / coll	20
Sorozat	CleverTap
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-cel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		