



HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M10



Rendelési adatok

Rendelés száma	135255 M10
GTIN	4067263162049
Árucikk kategória	12H

Leírás

Kivitel:

HOLEX Clever Tap:

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

Műszaki leírás

Forgácshornok száma	3
Menet Ø	10 mm
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L	100 mm
Szár négyszög □	8 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Menetmélység	25 mm
Menetméret	M10
Menetemelkedés	1,5 mm
Menetfajta	M
Magfurat Ø	8,5 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376

Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2,5×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Sorozat	CleverTap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		