

**HOLEX Clever Tap gépi menetfúró HSS-E Form B, bevonat nélkül, MF: 14X1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132845 14X1
GTIN	4067263161707
Árucikk kategória	12H

**Leírás****Kivitel:****Terelőélel.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	9 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	1 mm
Menetmélység	42 mm
Teljes hossz L	100 mm
Menet Ø	14 mm
Menetméret	M14×1
Szabvány	DIN 374
Szár Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Menetfajta	MF
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornyok száma	3
Magfurat Ø	13 mm

Tűrés osztály	ISO 2 6H
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Sorozat	CleverTap
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	28 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	23 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		