



HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M20



Rendelési adatok

Rendelés száma	135255 M20
GTIN	4067263162070
Árucikk kategória	12H

Leírás

Kivitel:

HOLEX Clever Tap:

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

Műszaki leírás

Menetméret	M20
Szár Ø D _s	16 mm
Szár négyszög □	12 mm
Menetemelkedés	2,5 mm
Forgácshornyok száma	4
Menetmélység	50 mm
Vágóélek száma Z	4
Menet Ø	20 mm
Teljes hossz L	140 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	M
Magfurat Ø	17,5 mm

Szerszámanyag	HSS E
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2,5xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Sorozat	CleverTap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		