

**DCMT 070202, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260363 HBT130
GTIN	4062406720025
Árucikk kategória	22D

Leírás

DCMT 070202 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: M
Fogásmélység a_p : 0,1 - 1 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	M
Bevonat	TiCN
Fogásmélység a_p	0,1 - 1 mm
Cserék / élek száma	2
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,2 mm
Váltólapka ISO kód	DCMT 070202
Minőség	HBT130
Fő felhasználás	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz