



HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M24



Rendelési adatok

Rendelés száma	135255 M24
GTIN	4067263162087
Árucikk kategória	12H

Leírás

Kivitel:

HOLEX Clever Tap:

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

Műszaki leírás

Szár négyszög <input type="checkbox"/>	14,5 mm
Menetméret	M24
Menet Ø	24 mm
Menetmélység	60 mm
Teljes hossz L	160 mm
Forgácshornok száma	4
Menetemelkedés	3 mm
Vágóélek száma Z	4
Szár Ø D _s	18 mm
Menetfajta	M
Szabvány	DIN 376
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Magfurat Ø	21 mm

Szerszámanyag	HSS E
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2,5xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Sorozat	CleverTap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		