

**CCMT 060202, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260082 HBT130
GTIN	4062406720063
Árucikk kategória	22D

Leírás

CCMT 060202 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: M
Fogásmélység a_p : 0,1 - 1 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,2 mm
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység a_p	0,1 - 1 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 m/min
Fő felhasználás	M
Minőség	HBT130
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Bevonat	TiCN
Forgácstörő	M
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 060202
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz