

**HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, MF: 12X1,25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	136255 12X1,25
GTIN	4067263162179
Árucikk kategória	12H

**Leírás****Kivitel:****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben - megeresztett menetprofil.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	100 mm
Magfurat Ø	10,8 mm
Szabvány	DIN 374
Menetmélység	30 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetfajta	MF
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	1,25 mm
Forgácshornyok száma	3
Menetméret	M12×1,25
Szár Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Szár négyszög □	7 mm

Menet Ø	12 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2,5×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Sorozat	CleverTap
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		