

**HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, MF: 18X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	136255 18X1,5
GTIN	4067263162254
Árucikk kategória	12H

Leírás**Kivitel:****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben - megeresztett menetprofil.

Műszaki leírás

Menetemelkedés	1,5 mm
Menetmélység	45 mm
Menet Ø	18 mm
Vágóélek száma Z	4
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szár Ø D _s	14 mm
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornyok száma	4
Magfurat Ø	16,5 mm
Menetfajta	MF
Szár négyszög □	11 mm
Menetméret	M18×1,5
Teljes hossz L	110 mm

Szabvány	DIN 374
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2,5×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Sorozat	CleverTap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		