

**HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, MF: 20X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	136255 20X1,5
GTIN	4067263162261
Árucikk kategória	12H

Leírás**Kivitel:****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben - megeresztett menetprofil.

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	16 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	12 mm
Menetfajta	MF
Menet Ø	20 mm
Menetmélység	50 mm
Forgácshornok száma	4
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Magfurat Ø	18,5 mm
Menetméret	M20×1,5
Teljes hossz L	125 mm
Vágóélek száma Z	4
Szabvány	DIN 374

Menetemelkedés	1,5 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2,5xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Sorozat	CleverTap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		