

HOLEX**HOLEX Clever Tap gépi menetfúró Form B DIN 371/376, bevonat nélkül, M: M10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131265 M10
GTIN	4067263161554
Árucikk kategória	12H

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színrefelületkezelt menetprofil. **ISO 2 6H HSS-E**

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 371
Menet Ø	10 mm
Teljes hossz L	100 mm
Magfurat Ø	8,5 mm
Menetmélység	20 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Forgácshornok száma	4
Menetfajta	M
Vágóélek száma Z	4
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	8 mm

Menetemelkedés	1,5 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Menetméret	M10
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Sorozat	CleverTap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		