

**Nagy előtolású maró MFH Harrier, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 32/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222055 32/3
GTIN	4960664707546
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot.

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

Műszaki leírás

Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	1,5 mm
Váltólapka méret	10
Kinyúlási hossz L_1	70 mm
Vágóél Ø D_c	32 mm
Szár Ø D_s h6	32 mm
Váltólapka csavar	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Hozzávaló váltólapka	SOMT..
Teljes hossz L_{ges}	131 mm
Vágóélek száma Z	3
Ø D_3	15 mm
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$ LD geometriánál	3,5 mm

belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	1,43 fok
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	14,4 mm
Beállítási szög κ	10 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229717
---------------	--------