

**Nagy előtolású maró MFH Harrier, furattal, Ø D / élek száma Z: 160/8mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 222065 160/8  |
| GTIN              | 4960664707799 |
| Árucikk kategória | 250           |

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtés nélkül.

**Leírás:**

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

**Felhasználás:**

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

**Műszaki leírás**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Vágóél Ø D <sub>c</sub> | 160 mm                |
| Ø D <sub>3</sub>        | 136 mm                |
| Felfogó furat Ø         | 40 mm                 |
| Váltólapka csavar       | 229719 (20IP; 4,5 Nm) |
| Váltólapka méret        | 14                    |

|  |               |
|--|---------------|
| Hozzávaló váltólapka                               | SOMT..        |
| Teljes hossz $L_{ges}$                             | 63 mm         |
| Maximális fogásmélység $a_{p,max}$                 | 2 mm          |
| Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ LD geometriánál | 5 mm          |
| Vágóélek száma Z                                   | 8             |
| belső hűtés  | nem           |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$          | 296 mm        |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$          | 318 mm        |
| Ferde bebarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz      | 135 mm        |
| Ferde bebarási szög $\alpha_{max}$                 | 0,15 fok      |
| Beállítási szög $\kappa$                           | 10 fok        |
| Fz helikális                                       | 0,7           |
| Szárkivitel  | furattal      |
| Marási felhasználási                               | horonymarás   |
| Marási felhasználási                               | Ferde bebarás |
| Marási felhasználási                               | Üregmarás     |
| Forgácsolási stratégia                             | HPC           |
| Termék fajtája                                     | Másolómaró    |

## Tartozék

|               |        |
|---------------|--------|
| Szorítócsavar | 229719 |
|---------------|--------|