

**Nagy előtolású maró MFH Harrier, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/45mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222065 63/45
GTIN	4960664707720
Árucikk kategória	250

**Leírás****Leírás:**

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

**Felhasználás:**

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	SOMT..
Ø D <sub>3</sub>	39 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	50 mm
Felfogó furat Ø	27 mm
Váltólapka csavar	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub>	2 mm

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ LD geometriánál	5 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	63 mm
Váltólapka méret	14
Vágóélek száma Z	4
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	102 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	124 mm
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	38 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{max}$	0,54 fok
Beállítási szög $\kappa$	10 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Szorítócsavar	229719
Szorítócsavar	229718