


**SOMT....20ER-LD, PR1510, Típus: 14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222082 14
GTIN	4960664708123
Árucikk kategória	25A

**Leírás****Kivitel:**

4 élű váltólapka konvex vágóélekkel az alacsony forgácsoló erők érdekében.

**Felhasználás:**

Az **LD geometria** nagy fogásmélységekhez ( $a_{p\max} = 5\text{ mm}$ ) is alkalmas mérsékelt előtolás mellett. Helikális, süllyesztő- és kontúrmaráshoz vagy meredek falaknál ne használja.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ / fog	0,06 – 2 mm
Típus	GG
Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$	5 mm
Sarokrádiusz	2 mm
Lapkavastagság E	5,56 mm
Váltólapka méret	14
Váltólapka ISO kód	SOMT100420ER-LD

Minőség	PR1510
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		